



Hochvorschubfräser MFH micro mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LPGT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 14/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221941 14/3
GTIN	4960664778386
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Für eine äußerst wirtschaftliche Bearbeitung durch hohe Vorschübe. Vibrationsminderung durch Schnittkraftreduzierung.

Technische Beschreibung

Rampingwinkel α_{\max}	1,26 Grad
Wendeplattenschraube	229722 (6IP; 0,6Nm)
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	24 mm
Ramplinglänge L für α_{\max}	9,1 mm
Auskraglänge L_1	20 mm
Schneiden-Ø D_c	14 mm
Gesamtlänge L_{ges}	80 mm
Anzahl Schneiden Z	3
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,5 mm
Schaft-Ø D_s h6	12 mm
Ø D_3	10 mm
passende Wendeschneidplatte	LPGT 0102..
Innenkühlung	ja

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	26 mm
Einstellwinkel κ	11 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser