

**3M****Soft-Pad-Set 20-teilig weich, 140×115×5 mm, Körnung: 1000**

## Bestelldaten

Bestellnummer	557545 1000
GTIN	30051131026019
Artikelklasse	53M

## Beschreibung

### Ausführung:

**Soft-Pad** mit **druckverteiler** Schaumstoffstruktur. Beschichtet mit Korund (A).  
1-seitig beschichtet.

### Vorteil:

- **Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.**
- **Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.**
- **Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.**

### Verwendung:

**Feinschliff von Konturen, Kanten und an schwer zugänglichen Stellen**, z.B. Vorbereitung vor dem Lackieren, Reinigen. Nass- und Trockenschliff.

## Technische Beschreibung

Körnung	1000
Feinheitsgrad	ultrafein
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Breite	115 mm

Höhe	5 mm
Länge	140 mm
Produktnamensattribut	140×115×5 mm
Anzahl Schwämme, Pads	20
Produktart	Schleifschwamm

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		