

Mitutoyo**Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit Datenausgang, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418713 200
GTIN	4946368727158
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbares Display angezeigt. Messflächen sind feinstgeläpft.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücken Nr. 418744.

Datenkabel Nr. 497085.

Technische Beschreibung

Querschnitt Messschiene	16x3,5 mm
Brückenlänge	100 mm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,01 mm
Messbereich	0 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357

Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	$\pm 0,02$ mm
Norm	ISO 13385
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497085 D2
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 320 mm	418744 320
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 260 mm	418744 260
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497085 D1
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 180 mm	418744 180
Sender Typ S11E	498966 S11E
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497085 USB2