

**Mitutoyo**
**Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	421571 0-25
GTIN	4946368716688
Artikelklasse	44A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863**. Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm). „Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunkts. **Kombiratsche** (Drehmomentbegrenzung in der Trommel und im Schnelltrieb) für Einhandbedienung und Anwendung im Halter.

**Vorteil:**

**Messzeitreduzierung um bis zu 40 % durch 2-mm-Spindelsteigung.**

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. Ab Gr. 25–50 1 Einstellmaß.

**Technische Beschreibung**

Spindel-Ø	6,35 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Kalibrierung	B1
Spindelsteigung	2 mm
Ablesung	0,001 mm
Fehlergrenze	2 µm
Anzahl enthaltener Batterien	1

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
---	------------