

Mahr**Digitaler Messschieber mit großem Display, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412717 300
GTIN	4059192058340
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11 mm großen Ziffern. Modernes, energieeffizientes Messsystem, Betriebsdauer ca.3Jahre. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Geläppte Führungsbahnen, die Messflächen sind feinstgeläpft. Ohne Tiefenmaß.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Betriebsdauer	ca. 3 Jahre
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnabellänge	64 mm
Kalibrierung	A1
Messbereich	0 - 300 mm
Ziffernhöhe LCD-Display	11 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Norm	ISO 13385

Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	$\pm 0,04$ mm
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300

Zubehör

Kunststoffbox Typ MS300	412470 MS300
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032