

KERN**Hängewaage Typ HCB, maximaler Wägebereich: 50kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479435 50
GTIN	4045761030145
Artikelklasse	47D

Beschreibung**Ausführung:**

- **Einfachste Bedienung über 3 Tasten.**
- **Mit Tara-Taste, leeres Gefäß anbringen und Anzeige auf Null stellen.**
- **Hold-Taste, die Anzeige kann für 5 Sekunden eingefroren werden.**
- **Wägeeinheit umschaltbar auf kg, N und lb.**

Lieferumfang:

Inklusive Edelstahl-Karabiner, Edelstahl S-Haken (bei Gr. 500 / 1000 nicht standardmäßig) und 3 Batterien Nr.081561Gr.LR6.

Technische Beschreibung

Nettogewicht	0,6 kg
Ablesung	100 g
Gehäuse Höhe	150 mm
maximaler Wägebereich	0 - 50 kg
Gehäuse Breite	80 mm

Gehäuse Tiefe	45 mm
Kalibrierung	K2
Anzahl enthaltener Batterien	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Herstellerbezeichnung	HCB
Produktart	Hänge-/Kranwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50
--	-----------

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------