

**Rollbandmaß, Bandlänge: 2m****Bestelldaten**

Bestellnummer	462120 2
GTIN	4007368113386
Artikelklasse	46M

Beschreibung**Ausführung:**

Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. **Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf.** Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für **sanftes Gleiten** und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die **zusätzliche Entspiegelung** sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

Technische Beschreibung

Gehäuse Breite	26 mm
Gehäuse Länge	58 mm
Bandbreite	13 mm
Gehäuse Höhe	57 mm
Norm	EG II
Kalibrierung	G1

Produktart

Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 2 m

026240 2