

**BMI**<sup>®</sup>**Rollbandmaß, Bandlänge: 5m****Bestelldaten**

Bestellnummer	462120 5
GTIN	4007368113409
Artikelklasse	46M

**Beschreibung****Ausführung:**

Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. **Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf.** Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP<sup>®</sup> mit Teflon sorgen für **sanftes Gleiten** und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die **zusätzliche Entspiegelung** sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

**Technische Beschreibung**

Gehäuse Länge	75 mm
Bandbreite	16 mm
Gehäuse Breite	26 mm
Gehäuse Höhe	70 mm
Norm	EG II
Kalibrierung	G1

Produktart

Bandmaß

**Dienstleistungen**

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 5 m

026240 5