

**Rollbandmaß, Bandlänge: 8m****Bestelldaten**

Bestellnummer	462120 8
GTIN	4007368113416
Artikelklasse	46M

Beschreibung**Ausführung:**

Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. **Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf.** Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für **sanftes Gleiten** und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die **zusätzliche Entspiegelung** sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

Technische Beschreibung

Gehäuse Höhe	77 mm
Bandbreite	19 mm
Gehäuse Länge	78 mm
Bandlänge	8 m
Gehäuse Breite	32 mm
Norm	EG II

Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß
Dienstleistungen	
Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 10 m	026240 10