

**Rollbandmaß rostfrei, Bandlänge: 2m****Bestelldaten**

Bestellnummer	462130 2
GTIN	4007368113423
Artikelklasse	46M

**Beschreibung****Ausführung:**

**V2A-Ausführung** mit rostfreiem, blankem Maßband.

Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. **Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf.** Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für **sanftes Gleiten** und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die **zusätzliche Entspiegelung** sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

**Technische Beschreibung**

Gehäuse Länge	58 mm
Gehäuse Breite	26 mm
Bandbreite	13 mm
Gehäuse Höhe	57 mm
Norm	EG II

Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß
<b>Dienstleistungen</b>	
Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 2 m	026240 2