

BMI**Rollbandmaß rostfrei, Bandlänge: 5m****Bestelldaten**

Bestellnummer	462130 5
GTIN	4007368113447
Artikelklasse	46M

Beschreibung**Ausführung:****V2A-Ausführung** mit rostfreiem, blankem Maßband.

Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. **Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf.** Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für **sanftes Gleiten** und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die **zusätzliche Entspiegelung** sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

Technische Beschreibung

Gehäuse Länge	75 mm
Gehäuse Breite	26 mm
Gehäuse Höhe	70 mm
Bandbreite	16 mm
Norm	EG II

Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß
Dienstleistungen	
Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 5 m	026240 5