

**Rollbandmaß rostfrei, Bandlänge: 8m****Bestelldaten**

Bestellnummer	462130 8
GTIN	4007368113454
Artikelklasse	46M

**Beschreibung****Ausführung:**

**V2A-Ausführung** mit rostfreiem, blankem Maßband.

Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. **Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf.** Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für **sanftes Gleiten** und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die **zusätzliche Entspiegelung** sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

**Technische Beschreibung**

Bandbreite	19 mm
Gehäuse Breite	32 mm
Gehäuse Höhe	77 mm
Bandlänge	8 m
Gehäuse Länge	78 mm

Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

### Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 10 m	026240 10
--	-----------