



## Rollbandmaß mm/Zoll-Ablesung, Bandlänge: 120Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	462225 120
GTIN	4007368113324
Artikelklasse	46M

### Beschreibung

#### Ausführung:

Taschenbandmaß mit **mm/Zoll-Ablesung**. Teilung Zoll/mm (Oberkante und Unterkante). Robuste Bandmechanik und praktischer Gürtelclip. Gehäuse aus schlagefestem ABS-Kunststoff mit griffsympathischer Weichkomponente für sichere Handhabung. **Mit Bandsperre und automatischem, weichem Band-Rücklauf**. Weißes, mattes Stahlband mit schwarzem Inch- und rotem Feet-Aufdruck.

### Technische Beschreibung

Gehäuse Höhe	32 mm
Bandlänge	120 Zoll
Gehäuse Länge	60 mm
Gehäuse Breite	60 mm
Bandbreite	16 mm
Bandlänge	3 m
Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Produktart	Bandmaß

### Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 5 m

026240 5