



Rollbandmaß mm/Zoll-Ablesung, Bandlänge: 312Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	462225 312
GTIN	4007368113348
Artikelklasse	46M

Beschreibung

Ausführung:

Taschenbandmaß mit **mm/Zoll-Ablesung**. Teilung Zoll/mm (Oberkante und Unterkante). Robuste Bandmechanik und praktischer Gürtelclip. Gehäuse aus schlagefestem ABS-Kunststoff mit griffsympathischer Weichkomponente für sichere Handhabung. **Mit Bandsperre und automatischem, weichem Band-Rücklauf**. Weißes, mattes Stahlband mit schwarzem Inch- und rotem Feet-Aufdruck.

Technische Beschreibung

Gehäuse Höhe	45 mm
Gehäuse Breite	80 mm
Bandbreite	25 mm
Bandlänge	8 m
Bandlänge	312 Zoll
Gehäuse Länge	80 mm
Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 10/2 m

026240 10/2