

**Rollbandmaß mm/Zoll-Ablesung, Bandlänge: 396Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	462225 396
GTIN	4007368113355
Artikelklasse	46M

Beschreibung**Ausführung:**

Taschenbandmaß mit **mm/Zoll-Ablesung**. Teilung Zoll/mm (Oberkante und Unterkante). Robuste Bandmechanik und praktischer Gürtelclip. Gehäuse aus schlagefestem ABS-Kunststoff mit griffsympathischer Weichkomponente für sichere Handhabung. **Mit Bandsperre und automatischem, weichem Band-Rücklauf**. Weißes, mattes Stahlband mit schwarzem Inch- und rotem Feet-Aufdruck.

Technische Beschreibung

Bandlänge	10 m
Gehäuse Länge	88 mm
Gehäuse Höhe	45 mm
Bandbreite	30 mm
Bandlänge	396 Zoll
Gehäuse Breite	88 mm
Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 10/2 m

026240 10/2