



Feinbohrkopf MicroKom® BluFlex® 2



Bestelldaten

Bestellnummer	238392
GTIN	4047109280205
Artikelklasse	27G

Beschreibung

Ausführung:

1 Feinspindel-Kopf ABS50, Gr. Ø 6 – 125 mm.

- **Linearitätsbereich: -0,2 bis +4,4 mm (-0.0079 bis 0.1732 Zoll) im Ø.**
- **µ-genaue Anzeigeauflösung: 0,001 mm im Ø.**
- **Mit Innensechskantschlüssel lässt sich der Feinverstellkopf radial verstellen und klemmen.**
- **Modernes, kontrastreiches OLED-Display direkt am Feinverstellkopf.**
- **Anzeige des Displays ist um 180° drehbar.**
- **Einfache Bedienung direkt am Touchdisplay.**
- **Zusätzliche Bluetooth® Low Energy Schnittstelle zur einfachen Anzeige an einem handelsüblichen Smartphone ab Android™ bzw. IOS 7.**
- **Höhere Drehzahlen durch integrierten Teilunwuchtausgleich.**
- **Sehr feinfühligere Verstellung ermöglicht präzise Zustellung.**
- **Absolut-Weg-Meßsystem – bei jedem Einschaltvorgang wird die absolute und relative Schieberposition ausgegeben.**
- **Universelle ABS® Schnittstelle.**
- **Batterie leicht austauschbar.**
- **1:1 kompatibel zu den Variationsmöglichkeiten des bisherigen Systems.**

Innenkühlung: ja

Technische Beschreibung

Spindelbereich-Ø	6 - 125 mm
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

Brücke für MicroKom® hi.flex und MicroKom BluFlex® 2 Spindelbereich-Ø 120-155 mm	238395 120-155
---	----------------