

# HEDI

## Kabeltrommel Kunststoff, Typ: 20N2



### Bestelldaten

Bestellnummer	081136 20N2
GTIN	4003644019984
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Robuste Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff mit **Überhitzungsschutz**.

- **400 V CEE-Eingangsstecker 16 A.**
- **400 V CEE-Ausgangssteckdose 16 A mit selbstschließendem Deckel.**
- **Zwei 250 V Standard-Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.**
- **Leitungsquerschnitt 2,5 mm.**

**Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.**

Entspricht den Vorgaben DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

#### Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

IP-Schutzart: IP 44

schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Nennleistung abgerollt: 5500 (16 A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelaufbau: 5G2,5  
Material Kabel: Neopren  
Kabellänge: 20 m

## Technische Beschreibung

schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Anzahl Steckdosen 230 V	2
IP-Schutzart	IP 44
Kabelaufbau	5G2,5
Kabellänge	20 m
Material Kabel	Neopren
Kabelklasse	H07RN-F
Typ	20N2
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A	1
Nennleistung abgerollt	5500 (16 A) W
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Kabeltrommel