

HEDI

Kabeltrommel Kunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 20N2



Bestelldaten

Bestellnummer	081138 20N2
GTIN	4003644019991
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Robuste Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff mit **Überhitzungsschutz**.

- **400 V CEE-Eingangsstecker 16 A.**
- **400 V CEE-Ausgangssteckdose 16 A mit selbstschließendem Deckel.**
- **Zwei 250 V Standard-Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.**
- **Leitungsquerschnitt 2,5 mm.**

Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

Mit 250 V Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ.**

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

IP-Schutzart: IP 44

schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Nennleistung abgerollt: 5500 (16 A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelaufbau: 5G2,5

Material Kabel: Neopren
Kabellänge: 20 m

Technische Beschreibung

Kabelklasse	H07RN-F
Kabelaufbau	5G2,5
IP-Schutzart	IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Material Kabel	Neopren
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A	1
Nennleistung abgerollt	5500 (16 A) W
Anzahl Steckdosen 230 V	2
Kabellänge	20 m
Typ	20N2
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Kabeltrommel