

KERN**Präzisionswaage, Typ 572, maximaler Wägebereich: 12100g****Bestelldaten**

Bestellnummer	479520 12100
GTIN	4045761014282
Artikelklasse	47D

Beschreibung**Ausführung:**

- **Robustes Metallgehäuse.**
- **Einfache, selbsterklärende Bedienung.**
- **Netz- und Akkubetrieb umschaltbar.**
- **Wägeeinheiten (z.B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**
- **Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).**

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Externer Akku, Datenkabel, Drucker auf Anfrage.

Kalibrierung: Preis auf Anfrage

Ablesung: 0,05 g

Reproduzierbarkeit: 0,05 g

Linearität: $\pm 0,15$ g

Einschwingzeit: 3 s

Stückgewicht minimal: 0,5 g
Abmessung Wägeplatte: 160×200 mm

Technische Beschreibung

Nettogewicht	2,7 kg
Stückgewicht minimal	0,5 g
Tiefe	310 mm
Höhe	85 mm
Abmessung Wägeplatte	160×200 mm
maximaler Wägebereich	0 - 12100 g
Ablesung	0,05 g
Breite	180 mm
Linearität	±0,15 g
Reproduzierbarkeit	0,05 g
Einschwingzeit	3 s
Herstellerbezeichnung	572
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Präzisionswaage

Dienstleistungen

Signierung laserbeschriftet Typ	018940
---------------------------------	--------