



Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/8mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 221965 50/8 |
| GTIN | 2050001929983 |
| Artikelklasse | 250 |

Technische Beschreibung

| | |
|--|----------------------|
| Innenkühlung | ja |
| Anzahl Schneiden Z | 8 |
| Ø D ₃ | 43 mm |
| maximale Schnitttiefe a _{p max} | 1 mm |
| Aufnahmebohrungs-Ø | 22 mm |
| Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. |
| Gesamtlänge L _{ges} | 40 mm |
| Schneiden-Ø D _c | 50 mm |
| Bohrzirkularfräsen Ø D _{min} | 93 mm |
| Bohrzirkularfräsen Ø D _{max} | 98 mm |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Rampinglänge L für α_{\max} | 41,3 mm |
| Rampingwinkel α_{\max} | 0,42 Grad |
| Einstellwinkel κ | 15 Grad |
| Fz Helix | 0,8 |
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Fräsverwendung | Plungen |
| Fräsverwendung | Ramping |
| Fräsverwendung | Zirkularfräsen |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Kopierfräser |

Zubehör

| | |
|---------------|--------|
| Spannschraube | 229713 |
|---------------|--------|