



ER-Spannzangenhalter Form E4, VDI 20, für ER-Spannzangen: 16 ER



Bestelldaten

Bestellnummer	319600 16
GTIN	4045197879653
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 20

passende Spannzangen: 426 E (ER16)

Spannbereich d_2 : 1 - 10 mm

d_6 : 50 mm

l_9 : 37 mm

Technische Beschreibung

d_{10}	28 mm
d_6	50 mm
Spannbereich d_2	1 - 10 mm
für ER-Spannzangen	16
l_3	18 mm
l_8	12 mm

l ₉	37 mm
passende Spannzangen	426 E (ER16)
Form	E
VDI-Größe	VDI 20
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme