

KERN**Plattformwaage, Typ EOB, maximaler Wägebereich: 35kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479600 35
GTIN	4045761192157
Artikelklasse	47D

Beschreibung**Ausführung:**

- **Robuste Paketwaage für den Versand.**
- **Einfachste Bedienung über vier Tasten.**
- **Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 25 mm auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels ca. 2 m langem flexiblem Kabel.**
- **Netz- und Batteriebetrieb möglich, Auto-Off nach 3Minuten.**

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter und Wandhalterung für Anzeigeeinheit.

Sonderzubehör:

6 Stück Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Stativ für Anzeigeeinheit auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Anzeigeeinheit Breite	215 mm
Ablesung	10 g
Anzeigeeinheit Höhe	50 mm
maximaler Wägebereich	0 - 35 kg
Abmessung Wägeplatte	315×305 mm

Reproduzierbarkeit	10 g
Anzeigeeinheit Tiefe	110 mm
Nettogewicht	3,8 kg
Herstellerbezeichnung	EOB
Kalibrierung	K2
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Ziffernhöhe Anzeigeeinheit	25 mm
Produktart	Plattformwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50
DAkkS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	027710 50

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------