



Doppel-Ratschenringschlüssel, Schlüsselweiten: 10X12mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 614843 10X12 |
| GTIN | 4045197879431 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug, sowie Mittelstellung. Mit ungleichen Schlüsselweiten, tiefgekröpft. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| maximale Ringhöhe h_2 | 18 mm |
| maximaler Ring- \varnothing D2 | 24 mm |
| maximaler Ring- \varnothing D1 | 21,5 mm |
| Schlüsselweite s_2 | 12 mm |
| ganze Länge L | 197 mm |
| maximale Ringhöhe h_1 | 16 mm |
| Schlüsselweite s_1 | 10 mm |
| Zähnezahl | 72 |
| Nachfasswinkel | 5 Grad |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Oberfläche | matt verchromt |
| Ring gekröpft | ja |
| Ratsche umschaltbar | nein |
| Produktart | Schraubenschlüssel |

Zubehör

| | |
|---|----------|
| Adapter für Ratschenringschlüssel Typ 4 | 614850 4 |
|---|----------|