



Doppel-Ratschenringschlüssel, Schlüsselweiten: 13X15mm



Bestelldaten

Bestellnummer	614843 13X15
GTIN	4045197879462
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug, sowie Mittelstellung. Mit ungleichen Schlüsselweiten, tiefgekröpft. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweite s_1	13 mm
maximaler Ring- \varnothing D2	31 mm
ganze Länge L	238 mm
maximaler Ring- \varnothing D1	28 mm
maximale Ringhöhe h_1	20 mm
Schlüsselweite s_2	15 mm
maximale Ringhöhe h_2	21,5 mm
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Ring gekröpft	ja
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel