



Doppel-Ratschenringschlüssel, Schlüsselweiten: 13X17mm



Bestelldaten

Bestellnummer	614843 13X17
GTIN	4045197879479
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug, sowie Mittelstellung. Mit ungleichen Schlüsselweiten, tiefgekröpft. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe h_1	20 mm
ganze Länge L	245 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Ringhöhe h_2	23 mm
maximaler Ring- \emptyset D2	33 mm
Schlüsselweite s_2	17 mm
maximaler Ring- \emptyset D1	28 mm
Schlüsselweite s_1	13 mm
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Ring gekröpft	ja
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel