



Doppel-Ratschenringschlüssel, Schlüsselweiten: 16X18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug, sowie Mittelstellung. Mit ungleichen Schlüsselweiten, tiefgekröpft. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D2	34 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Ringhöhe h ₁	21,5 mm
maximale Ringhöhe h ₂	23,5 mm
ganze Länge L	258 mm
Schlüsselweite ₂	18 mm
maximaler Ring-Ø D1	31 mm
Schlüsselweite ₁	16 mm
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Ring gekröpft	ja
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel