



Doppel-Ratschenringschlüssel, Schlüsselweiten: 17X19mm



Bestelldaten

Bestellnummer	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug, sowie Mittelstellung. Mit ungleichen Schlüsselweiten, tiefgekröpft. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe h_2	24 mm
maximale Ringhöhe h_1	23 mm
Schlüsselweite a_2	19 mm
Schlüsselweite a_1	17 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximaler Ring- \varnothing D1	33 mm
maximaler Ring- \varnothing D2	35 mm
ganze Länge L	290 mm
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Ring gekröpft	ja
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel