

Mitutoyo
Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 0, Anzahl Endmaße: 32

Bestelldaten

Bestellnummer	480200 32
GTIN	4946368226958
Artikelklasse	44A

Beschreibung
Ausführung:

Aus sorgfältig ausgesuchtem, gealtertem Spezialstahl. Besonders verschleißfest durch kontrollierte Härte (HV 800). **Sorgfältig ausgehärtet und handgeläpft. Kanten leicht gebrochen. Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll:** Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.

Toleranzklasse 0 als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit.

Inhalt:

je 1 St. mit dem Maß: 1,005; 60 mm

Stufung 0,01: 9 St. 1,01 – 1,09 mm

Stufung 0,1: 9 St. 1,1 – 1,9 mm

Stufung 1,0: 9 St. 1 – 9 mm

Stufung 10,0: 3 St. 10 – 30 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Endmaße	32
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	0
Härte	65 - 67 HRC

Werkstoff	gealterter Spezialstahl
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S17
Produktart	Endmaß

Dienstleistungen

KalibrierungEndmaßsatz Stahl / Keramik Satzinhalt 32	020850 32
DAkkS-KalibrierungEndmaßsatz Stahl Satzinhalt 32	020860 32