

Mitutoyo**Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 0, Anzahl Endmaße: 47****Bestelldaten**

Bestellnummer	480200 47
GTIN	4946368226781
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus sorgfältig ausgesuchtem, gealtertem Spezialstahl. Besonders verschleißfest durch kontrollierte Härte (HV 800). **Sorgfältig ausgehärtet und handgeläppt. Kanten leicht gebrochen. Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll:** Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt. **Toleranzklasse 0** als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit.

Inhalt:

je 1 St. mit dem Maß: 1,005 mm
Stufung 0,01: 21 St. 1,00 – 1,20 mm
Stufung 0,1: 8 St. 1,3 – 2,0 mm
Stufung 1,0: 8 St. 3,0 – 10 mm
Stufung 10,0: 9 St. 20 – 100 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Endmaße	47
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	0
Härte	65 - 67 HRC

Werkstoff	gealterter Spezialstahl
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S17
Produktart	Endmaß

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungEndmaßsatz Stahl Satzinhalt 47	020860 47
KalibrierungEndmaßsatz Stahl / Keramik Satzinhalt 47	020850 47