

Garant
VHM-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 2,5 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	202269 2,5
GTIN	4045197880604
Artikelklasse	11X

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge L_c : 6 mm

Auskräglänge L_1 inkl. Freistellung: 15 mm

Freistellungs-Ø D_f : 2,3 mm

Gesamtlänge L: 50 mm

Schaft-Ø D_s : 6 mm

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	3
Schneidenlänge L_c	6 mm
Auskräglänge L_1 inkl. Freistellung	15 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm

Toleranz Nenn-Ø	e8
Schneiden-Ø D_c	2,5 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schaftform	HA
Freistellungs-Ø D_1	2,3 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------