

**KERN****Plattformwaage, Typ EOB, maximaler Wägebereich: 300Lkg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479600 300L
GTIN	4045761192096
Artikelklasse	47D

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Robuste Paketwaage für den Versand.**
- **Einfachste Bedienung über vier Tasten.**
- **Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 25 mm auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels ca. 2 m langem flexiblem Kabel.**
- **Netz- und Batteriebetrieb möglich, Auto-Off nach 3Minuten.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Netzadapter und Wandhalterung für Anzeigeeinheit.

**Sonderzubehör:**

6 Stück Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Stativ für Anzeigeeinheit auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Ablesung	100 g
Anzeigeeinheit Breite	215 mm
Abmessung Wägeplatte	950×500 mm
Anzeigeeinheit Höhe	50 mm
Anzeigeeinheit Tiefe	110 mm

Nettogewicht	17 kg
Herstellerbezeichnung	EOB
Reproduzierbarkeit	100 g
maximaler Wägebereich	0 - 300 kg
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Ziffernhöhe Anzeigeeinheit	25 mm
Produktart	Plattformwaage

---

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------