

**Mitutoyo****Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 0, Anzahl Endmaße: 87****Bestelldaten**

Bestellnummer	480200 87
GTIN	4946368226033
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus sorgfältig ausgesuchtem, gealtertem Spezialstahl. Besonders verschleißfest durch kontrollierte Härte (HV 800). **Sorgfältig ausgehärtet und handgeläppt. Kanten leicht gebrochen. Inklusiv, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll:** Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.

**Toleranzklasse 0** als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit.

**Inhalt:**

Stufung 0,001: 9 St. 1,001 – 1,009

Stufung 0,01: 49 St. 1,01 – 1,49 mm

Stufung 0,5: 19 St. 0,5 – 9,5 mm

Stufung 10,0: 10 St. 10 – 100 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Endmaße	87
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	0
Härte	65 - 67 HRC

Werkstoff	gealterter Spezialstahl
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S17
Produktart	Endmaß

### Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungEndmaßsatz Stahl Satzinhalt 87	020860 87
KalibrierungEndmaßsatz Stahl / Keramik Satzinhalt 87	020850 87