



Ring-Lupenleuchte, Linsen-Ø: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	491545 125
GTIN	4045197699176
Artikelklasse	42L

Beschreibung

Ausführung:

Lupenleuchte mit hochwertigen SMD-LEDs für blendfreies, schattenfreies und gleichmäßig ausgeleuchtetes Arbeitsfeld. Randscharfe und verzerrungsfreie Abbildung. Langlebige LEDs (bis zu 50 000 h), geringer Energieverbrauch. 60 SMD-LEDs; 2 Helligkeitsstufen.

Lieferumfang:

Inklusive Linsenabdeckung, Tischklemme für Plattenstärken von 10 – 62 mm (Gr. 100 mit Tischfuß).

Hinweis:

Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller.

Technische Beschreibung

Linsen-Ø	125 mm
Länge Gelenkarm B	400 mm
Vergrößerung (x-fach)	1,75
Länge Gelenkarm A	400 mm
Kopf-Ø	230 mm
Anzahl LEDs	60
Energieversorgung	Netzbetrieben

Produktart

Lupenleuchte