



Ring-Lupenleuchte, Linsen-Ø: 175mm



Bestelldaten

Bestellnummer	491545 175
GTIN	4045197695970
Artikelklasse	42L

Beschreibung

Ausführung:

Lupenleuchte mit hochwertigen SMD-LEDs für blendfreies, schattenfreies und gleichmäßig ausgeleuchtetes Arbeitsfeld. Randscharfe und verzerrungsfreie Abbildung. Langlebige LEDs (bis zu 50 000 h), geringer Energieverbrauch. 40 SMD-LEDs; 3 Helligkeitsstufen.

Lieferumfang:

Inklusive Linsenabdeckung, Tischklemme für Plattenstärken von 10 – 62 mm (Gr. 100 mit Tischfuß).

Hinweis:

Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller.

Technische Beschreibung

Linsen-Ø	175 mm
Länge Gelenkarm A	330 mm
Vergrößerung (x-fach)	1,75
Kopf-Ø	315 mm
Länge Gelenkarm B	330 mm
Anzahl LEDs	40
Energieversorgung	Netzbetrieben

Produktart

Lupenleuchte