



ABS-Pilotenkoffer „TronX“, fahrbar



Bestelldaten

Bestellnummer	692410
GTIN	4006793725799
Artikelklasse	63X

Beschreibung

Ausführung:

Im Rahmen integrierte Schlosser, Metallscharniere und Bodengleiter.

Innenausstattung:

1 gepolstertes Laptopfach mit herausnehmbarer Trennwand.

2-teiliges Dokumentenfach für Unterlagen bis DIN A4.

4 Staufächer an den Seitenwänden.

Deckel mit 2 Visitenkartenfächern, 2 Stiftschlaufen, 1 Einstechfach für CDs,

Reißverschlussmappe, 2 Klettschlaufen und eine große Gummischlaufe.

Koffer Belastbarkeit: 25 kg

Innenmaß Länge: 435 mm

Innenmaß Breite: 210 mm

Innenmaß Höhe: 315 mm

Volumen: 29 l

Gewicht: 5,5 kg

Technische Beschreibung

Innenmaß Höhe	315 mm
Innenmaß Länge	435 mm

Gewicht	5,5 kg
Volumen	29 l
Innenmaß Breite	210 mm
Werkstoff	ABS
Koffer Belastbarkeit	25 kg

Zubehör

Längssteg für Bodenschalen	692150
Schutzmatte	692800
Einsatzschale mit Mittelsteg, 6 Kleinstegen und Deckel	692770
Quersteg für Bodenschalen	692170