

Garant**Klemmdrehhalter SSDCN 45°, für Wendeschneidplatten SC., neutral, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	10 mm
Schaftgröße	20 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Unterlegplatte	269005 9
ISO-Code Halter	SSDCN 2020K12
passende Wendeschneidplatte	SC.. 1204..
Ausraglänge L ₁ neutrale Halter	11,2 mm
Plattengröße	12 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 9	269005 9
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500