

Garant**Klemmdrehhalter SSDCN 45°, für Wendeschneidplatten SC., neutral, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SSDCN 2525M12
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	12,5 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 1204..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Plattengröße	12 mm
Unterlegplatte	269005 9
Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	13,7 mm
Schaftgröße	25 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen

Datenblatt

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
Unterlegplatte Typ 9	269005 9
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500