

Garant
Nutenstoßhalter lang Ø DS 25 mm, ab Nutbreite m: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290350 10
GTIN	4045197880970
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Achtung:

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

Hinweis:

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

Technische Beschreibung

geeignet für Nutbreite m	10 mm
geeignet für Nutbreite m	12 mm
Nutzlänge L ₁	126 mm
Schraube	290399 3
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	27,37 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	27,73 mm
Mittenversatz L ₃	14 mm
Schaft-Ø	25 mm
Schneidenträger-Ø D ₁	25 mm

Innenkühlung	ja
Schaftlänge L _s	90 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Zubehör

Befestigungsschraube Typ 3	290399 3
----------------------------	----------