

Garant
Nutenstoßhalter lang Ø DS 32 mm, ab Nutbreite m: 6mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290353 6 |
| GTIN | 4045197881021 |
| Artikelklasse | 29K |

Beschreibung
Achtung:

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

Hinweis:

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|----------|
| Schraube | 290399 2 |
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 17,49 mm |
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 17,85 mm |
| geeignet für Nutbreite m | 6 mm |
| geeignet für Nutbreite m | 8 mm |
| Nutzlänge L_1 | 81 mm |
| Mittenversatz L_3 | 9 mm |
| Schaft-Ø | 32 mm |
| Schneidenträger-Ø D_1 | 16 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Innenkühlung | ja |
| Schaftlänge L _s | 100 mm |
| Schaft | Kombischaft |
| Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |

Zubehör

| | |
|----------------------------|----------|
| Befestigungsschraube Typ 2 | 290399 2 |
|----------------------------|----------|