

Garant
Nutenstoßhalter lang Ø DS 32 mm, ab Nutbreite m: 12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290353 12
GTIN	4045197881052
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Achtung:

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

Hinweis:

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	161 mm
Schraube	290399 3
geeignet für Nutbreite m	12 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32,56 mm
Mittenversatz L ₃	16,5 mm
Schaft-Ø	32 mm
Schneidenträger-Ø D ₁	30 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L _s	100 mm

Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Zubehör

Befestigungsschraube Typ 3	290399 3
----------------------------	----------