

**Garant**
**Nutenstoßhalter Standard Ø DS 25 mm, ab Nutbreite m: 6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	290355 6
GTIN	4045197881120
Artikelklasse	29K

**Beschreibung**
**Achtung:**

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

**Hinweis:**

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

**Technische Beschreibung**

Schraube	290399 2
geeignet für Nutbreite m	6 mm
geeignet für Nutbreite m	8 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	17,49 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	17,85 mm
Nutlänge $L_1$	56 mm
Mittenversatz $L_3$	9 mm
Schaft-Ø	25 mm

Schneidenträger-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L <sub>s</sub>	90 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

---

## Zubehör

Befestigungsschraube Typ 2	290399 2
----------------------------	----------