

Garant
Nutenstoßhalter Standard Ø DS 32 mm, ab Nutbreite m: 4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290358 4
GTIN	4045197881182
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Achtung:

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

Hinweis:

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

Technische Beschreibung

Schraube	290399 1
Nutzlänge L ₁	40 mm
geeignet für Nutbreite m	4 mm
geeignet für Nutbreite m	5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	10,71 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	10,91 mm
Mittenversatz L ₃	5,35 mm
Schaft-Ø	32 mm

Schneidenträger-Ø D ₁	10 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L _s	100 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Zubehör

Befestigungsschraube Typ 1	290399 1
----------------------------	----------