

Garant**Nutenstoßhalter Standard Ø DS 32 mm, ab Nutbreite m: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	290358 12
GTIN	4045197881236
Artikelklasse	29K

Beschreibung**Achtung:**

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

Hinweis:

- Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.
- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	32,56 mm
geeignet für Nutbreite m	12 mm
Nutzlänge L_1	104 mm
Schraube	290399 3
Mittenversatz L_3	16,5 mm
Schaft-Ø	32 mm
Schneidenträger-Ø D_1	30 mm
Innenkühlung	ja

Schaftlänge L _s	100 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Zubehör

Befestigungsschraube Typ 3	290399 3
----------------------------	----------