

**Garant****Polier-Fächerscheibe (Filz), Ø 50,8 mm, Typ: MED****Bestelldaten**

Bestellnummer	554078 MED
GTIN	4045197880833
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Senkrecht aufgestellte Filzlamellen (Höhe 10 mm).

**Verwendung:**

Polierarbeiten mit erhöhter Flexibilität. Durch nachfolgende Verwendung der mittelharten und weichen Ausführung lassen sich feinste Spiegelglanzoberflächen erzeugen.

**Hinweis:**

Filz-Polierfächerscheiben müssen in Verbindung mit **Schleif- und Polierpasten** wie Nr. 552250 / 555740 verwendet werden. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 – 10 m/s.

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	50,8 mm
Härtegrad	mittel
Polierunterlage	Filz
Produktnamensattribut	Ø 50,8 mm
Produktart	Schleifscheibe

---

**Zubehör**

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmweich Außen-Ø 50 mm	554091 50
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 50 mm	554090 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmhart Außen-Ø 50 mm	554089 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittel Außen-Ø 50 mm	554092 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittelhart Außen-Ø 50 mm	554093 50

---