

Garant**Reduzierhülse für PSC-Schaft, HSK-A 100, PSC innen: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	306976 6
GTIN	4045197880871
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Innen und außen geschliffen. Das im PSC-Werkzeughalter für Kühlmittelröhrchen versehene Innengewinde wird verschraubt mit der im Adapter integrierten Zylinderkopfschraube. Spannschraube durchbohrt, somit ist das System für Innenkühlung geeignet. Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zur Adaption von HSK-A auf PSC.

Passend für:

Werkzeugaufnahmen mit **Polygonschaft (PSC) ISO 26623-1**.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr.309890.

Auskraglänge A-Maß: 110 mm

Außen-Ø D: 63 mm

L₁: 81 mm

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	63 mm
Auskraglänge A-Maß	110 mm
L ₁	81 mm
Aufnahme	HSK-A 100

Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Form	A
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 8000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Produktart	Aufnahmen-Adapter