



Rückschlagfreier Hammer mit Kupfer-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	754810 24
GTIN	7610733269617
Artikelklasse	73B

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmekonus und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus Kupfer.

Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Verwendung:

Für satte präzise Schläge bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754760.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

Technische Beschreibung

Werkstoff Stiel	Hickoryholz
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Hammerkopf-Ø	24 mm
Stiellänge	265 mm
Gesamtlänge	290 mm
Gewicht	0,34 kg
Kopflänge mit Einsätzen	81 mm

Serie	PB 306 Cu
Werkstoff Einsatz	Kupfer
rückschlagfrei	ja
Produktart	Hammer

Zubehör

Ersatz-Einsatz Kupferflach Hammerkopf-Ø 24 mm	754760 24
---	-----------