



Rückschlagfreier Hammer mit Kupfer-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 40mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 754810 40 |
| GTIN | 7610733269631 |
| Artikelklasse | 73B |

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmekonus und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus Kupfer.

Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Verwendung:

Für satte präzise Schläge bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754760.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|-------------|
| Stiellänge | 335 mm |
| Gesamtlänge | 380 mm |
| Hammerkopf-Ø | 40 mm |
| Kopflänge mit Einsätzen | 121 mm |
| Werkstoff Stiel | Hickoryholz |
| Gewicht | 1,34 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |

| | |
|-------------------|-----------|
| Serie | PB 306 Cu |
| Werkstoff Einsatz | Kupfer |
| rückschlagfrei | ja |
| Produktart | Hammer |

Zubehör

| | |
|---|-----------|
| Ersatz-Einsatz Kupferflach Hammerkopf-Ø 40 mm | 754760 40 |
|---|-----------|