

**Schleifgewebe-Sparrolle (A) braun KK 114 F, 25 mm × 50 m, Körnung: 150****Bestelldaten**

Bestellnummer	557800 150
GTIN	4018875266519
Artikelklasse	56V

Beschreibung**Ausführung:**

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit. Typ **VSM KK 114 F**: Gewebe **braun, für extrem hohe Beanspruchung**. Diese Qualität ist **besonders geschmeidig, öl- und petroleumfest** und lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen ohne zu fransen.

Verpackung **mit integriertem Abreißmesser**.

Verwendung:

Zum Handschleifen von Metall, aber auch für alle anderen Werkstoffe gut geeignet.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	mittel
Körnung	150
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Sparrollen Breite	25 mm

Sparrollen Länge	50 m
Produktnamensattribut	25 mm × 50 m
Produktart	Schleifgewebe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		