

**Mitutoyo****Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 1, Anzahl Endmaße: 32****Bestelldaten**

Bestellnummer	480300 32
GTIN	4946368227009
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus sorgfältig ausgesuchtem, gealtertem Spezialstahl. Besonders verschleißfest durch kontrollierte Härte (HV 800). **Sorgfältig ausgehärtet und handgeläpft. Kanten leicht gebrochen. Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll:** Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.

**Toleranzklasse 1** zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und zum Einstellen von Längenmessgeräten sowie für die üblichen Arbeiten im Messraum.

**Inhalt:**

je 1 St. mit dem Maß: 1,005; 60 mm

Stufung 0,01: 9 St. 1,01 – 1,09 mm

Stufung 0,1: 9 St. 1,1 – 1,9 mm

Stufung 1,0: 9 St. 1 – 9 mm

Stufung 10,0: 3 St. 10 – 30 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Endmaße	32
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	1
Härte	65 - 67 HRC

Werkstoff	gealterter Spezialstahl
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S17
Produktart	Endmaß

### Dienstleistungen

KalibrierungEndmaßsatz Stahl / Keramik Satzinhalt 32	020850 32
DAkkS-KalibrierungEndmaßsatz Stahl Satzinhalt 32	020860 32