



## Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Schneidenbreite b: 2,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	660050 2,5
GTIN	7610733256075
Artikelklasse	63E

### Beschreibung

#### Ausführung:

**SwissGrip-Kraftheft** mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfesten Polypropylen. Auch mit nassen und öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz. Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.

Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, **ESD geeignet**.

#### Vorteil:

- **Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.**
- **Kein Cam-out Effekt.**
- **Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.**
- **Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.**
- **Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.**
- **Abrollschutz.**
- **Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.**

#### Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

### Technische Beschreibung

Klingenbezeichnung	0
Klingenlänge	80 mm

Schneidenbreite b	2,5 mm
Betätigungssechskant	nein
durchgehende Klinge	nein
Klingenspitze	schwarz
ganze Länge	160 mm
Schneidenstärke a	0,4 mm
Serie	SwissGrip ESD
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Ausführung Schaft	rund
Schlagkappe	nein
Werkstoff	PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Oberfläche	vernickelt und verchromt
Produktart	Schraubendreher